



## Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m, Szénacél, Vastagság: 0,01 mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 478450 0,01   |
| GTIN              | 2050001054913 |
| Árucikk kategória | 48B           |

### Leírás

#### Kivitel:

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A szalagvastagság 0,02 mérettől folyamatosan, letörölhetetlenül megjelölve (kivétel a 478502 sz. a 0,08 mérettől).

Praktikus adagoló dobozban tárolva, mérőszalaghoz hasonlóan kihúzható. Az 5 ill. 10 m hosszú szalagról a kívánt hossz levágható.

**C-acél** – szénacél, szerszámanyag 1.1274 sz., hideghengerelt, edzett, matt fényű felület. **(0,01 és 0,02 méret rozsdamentes).**

#### Felhasználás:

A készülék- és szerszámgyártás területén alkatrészek beállításához, munkadarabok beállításánál hézagoló fóliaként, mindenfajta tűrésméréshez, illesztések és vezetékek ellenőrzéséhez, festő- és nyomóhengerek beállításához.

### Műszaki leírás

|           |         |
|-----------|---------|
| Vastagság | 0,01 mm |
| Hibahatár | ±2 µm   |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Szabvány           | Gyári szabvány   |
| Tűrés              | T3               |
| Alapanyag          | Szénacél         |
| Tekercs hossza     | 5 m              |
| Tekercs szélessége | 12,7 mm          |
| Termék fajtája     | Hézagmérő szalag |