

**Mahr****Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 14,5 mm, Méréstartomány  
irányonként / ház Ø: 0,1/28mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	436421 0,1/28
GTIN	4059192013646
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefark tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

**2/1000-es leolvasás.**

**Mahr** – Rubin csapágyazású mérőszerszám keményfém mérőgömbbel. Tapintókar csapágyazás egy darabból álló villában, ezért különösen pontos egytengelyűség; nem mágnesezhető.

**Felhasználás:**

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

**Tartalom:**

Befogócsap Ø 8 mm.

**Opcionális tartozék:**

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

**Alkatrész:**

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

## Műszaki leírás

Ház Ø	28 mm
Leolvasás	0,002 mm
Méréstartomány irányonként	0,1 mm
Eltérési tartomány $f_e$	3 $\mu$ m
Mérésirány átfordulás tartomány $f_u$	2 $\mu$ m
Mérőerő	0,15 N
Teljes eltérési tartomány $f_{ges}$	4 $\mu$ m
Billenési tartomány	2×110 fok
Befogósár Ø h6	8 mm
Tapintókar hossza	14,5 mm
Mérőóra Ø	2 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG
KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG

## Tartozék

Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 2 mm	436371 2
Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 1 mm	436371 1
Befogósár szögtapintós mérőórához Sár Ø h6 4 mm	436311 4

Befogósár szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 8 mm	436311 8
Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 3 mm	436371 3
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 2R mm	436371 2R
Központosító tartó Típus	436512