



Kompakt leszorító Monobloc, Kinyúlás A: 62mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 370150 62 |
| GTIN | 4045197312884 |
| Árucikk kategória | 39K |

Leírás

Kivitel:

Kompakt leszorító függőleges leszorításhoz

Opcionális tartozék:

Lásd 370350 – 370560 sz.

Figyelem:

A 370450 – 370470 sz. rögzítőcsavarok nem képezik a tartalom részét.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|-------------|
| Szorítási magasság S | -8 - 102 mm |
| Kinyúlás A | 62 mm |
| Maximális szorítóerő | 12 kN |
| Magasság H | 89 mm |
| Szélesség B | 40 mm |
| Hossz L | 108 mm |
| Maximális nyomaték | 80 Nm |
| Sorozat | monobloc |

Termék fajtája

Kompakt leszorító

TartozékSzorítókulcs, 11-es méret, Monobloc-hoz, Duo-hoz és
láncfeszítő szerszámhoz

370350