

**GIROD**

**Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 36,5 mm, Méréstartomány  
irányonként / ház Ø: 0,25/29mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	436220 0,25/29
GTIN	2050001058461
Árucikk kategória	46Q

**Leírás****Kivitel:**

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefark tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrozóvédelem a ház mattkrómozásával.

Szögtapintós mérőórák **hosszú tapintókarral. 1/100-os leolvasás.**

**GIROD** – Rubin csapágyazású mérőmű keményfém mérőgömbbel. Robusztus ház, mágneses mezőkkel szemben ellenálló. **Swiss Made.**

**Felhasználás:**

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

**Tartalom:**

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

**Opcionális tartozék:**

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

**Alkatrész:**

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

## Műszaki leírás

Eltérési tartomány $f_e$	10 $\mu\text{m}$
Ház $\varnothing$	29 mm
Mérésirány átfordulás tartomány $f_u$	3 $\mu\text{m}$
Leolvasás	0,01 mm
Mérőerő	0,07 N
Méréstartomány irányonként	0,25 mm
Teljes eltérési tartomány $f_{ges}$	13 $\mu\text{m}$
Billenési tartomány	2×110 fok
Befogósár $\varnothing$ h6	8 mm
Tapintókar hossza	36,5 mm
Mérőóra $\varnothing$	2 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG
KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG

## Tartozék

Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510
Központosító tartó Típus	436512
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 36,5 mm Mérőóra $\varnothing$ 2 mm	436240 2
Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120