

Mahr**Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 9,1 mm, Méréstartomány
irányonként / ház Ø: 0,07/40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	436422 0,07/40
GTIN	4059192013660
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával. **1/1000-es leolvasás.**

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Mérőerő	0,2 N
Leolvasás	0,001 mm
Mérésirány átfordulás tartomány f_u	2 μ m
Teljes eltérési tartomány f_{ges}	4 μ m
Ház \emptyset	40 mm
Eltérési tartomány f_e	3 μ m
Méréstartomány irányonként	0,07 mm
Billenési tartomány	2×110 fok
Befogószár \emptyset h6	8 mm
Tapintókar hossza	9,1 mm
Mérőóra \emptyset	2 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

Szolgáltatások

KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG

Tartozék

Központosító tartó Típus	436512
Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120
Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 9,1 mm Mérőóra \emptyset 2 mm	436423 2