

HOLEX**Hézagmérő lemezek gyűrűn – 200 mm hosszú lemez, T2, Lapok száma: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	478220 13
GTIN	4045197207500
Árucikk kategória	42H

Leírás**Kivitel:**

Rugó keménységű acél lemezek jól látható felirattal. Egyforma széles, szegecselt csukló segítségével behajtható acéllemezek. Kúposan szűkülő acéllemezek. Nikkelezett tokban, megszorítható.

Acél hézagmérő, T2 pontosság.

Műszaki leírás

Lapok száma	13
Lemezvastagságok	0,05 – 0,25 (0,05 emelkedés) 0,3 – 1,0 (0,1 emelkedés) mm
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés	T3
Pontosság	T2
Alapanyag	Acél
Termék fajtája	Hézagmérő

