



## Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 13,5 mm, Méréstartomány irányonként / ház Ø: 0,4/29mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	436341 0,4/29
GTIN	4045197204257
Árucikk kategória	42C

### Leírás

#### Kivitel:

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

#### 1/100-os leolvasással.

**HOLEX** – Kedvező árú kivitel keményfém mérőgömbbel.

#### Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

#### Tartalom:

Ø 4 mm befogócsappal.

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

#### Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

#### Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

#### Figyelem:

**További DIN 2270 szerinti információk: Leolvasás 0,01** – Eltérési tartomány 10 µm, teljes eltérési tartomány 13 µm, mérésirány átfordulás tartomány 3 µm.

## Műszaki leírás

Mérőerő	0,15 N
Méréstartomány irányonként	0,4 mm
Ház Ø	29 mm
Leolvasás	0,01 mm
Billenési tartomány	2×110 fok
Befogószar Ø h6	8 mm
Tapintókar hossza	13,5 mm
Mérőóra Ø	2 mm
Szabvány	DIN 2270
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

## Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG
KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG

## Tartozék

Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120
Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510
Központosító tartó Típus	436512
Keményfém tapintó, hossza 13,5 mm Mérőóra Ø 2 mm	436361 2
Befogószar szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 4 mm	436311 4
Befogószar szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 8 mm	436311 8

