



## Nedvszívó vlies kendők, 0,4×0,5 m 100 db, Felhasználási terület: UNI



### Rendelési adatok

Rendelés száma	084375 UNI
GTIN	2050001710611
Árucikk kategória	08J

### Leírás

#### Kivitel:

Olaj- és vegyszermegkötő vlies **rendkívül nagy nedvszívó kapacitással (saját súlyának akár 20-szorosa), ezáltal nagyon csekélyek az ártalmatlanítási költségek a jelentősen csökkenő hulladékmennyiségnek köszönhetően.** A nedvszívó vliesek 100 %-ban polipropilénből készültek és **szinte minden vegyszerhez alkalmasak.** Jelentősen növekszik az üzem biztonsága és tisztasága, sem folyadékok, sem granulátumok nem borítják a padlót. **Színkód rendszer szolgál a felhasználási terület szerinti kiválasztásra. OIL** méretű termékekkel olaj szívható fel (pl. olaj és víz szétválasztásához, vagy kültéren való felhasználáshoz). **UNI** méretű termékekkel minden folyadék felszívható (pl. olaj, víz, vegyszerek).

Kendők, közepén perforálva.

A kendők és a tekercsek **szakadásálló, erősített és kétrétegű szerkezettel** rendelkeznek nagy igénybevételű felhasználáshoz. Padlón történő felhasználáshoz is alkalmas. Nem szőszöl.

### Műszaki leírás

Festék	szürke
Felhasználási terület	UNI
Maximális nedvszívó képesség	101 l
Tartalom db/karton	100
Termék fajtája	Nedvszívó vlies

