

Mahr**Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 14,5 mm, Méréstartomány
irányonként / ház Ø: 0,4/29mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	436301 0,4/29
GTIN	4059192013332
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

1/100-os leolvasással.

Mahr – Rubin csapágyazású mérőszerszám keményfém mérőgömbbel. Tapintókar csapágyazás egy darabból álló villában, ezért különösen pontos egytengelyűség; nem mágnesezhető.

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Figyelem:

További DIN 2270 szerinti információk: Leolvasás 0,01 – Eltérési tartomány 10 µm, teljes eltérési tartomány 13 µm, mérésirány átfordulás tartomány 3 µm.

Műszaki leírás

Ház Ø	29 mm
Méréstartomány irányonként	0,4 mm
Leolvasás	0,01 mm
Mérőerő	0,15 N
Billenési tartomány	2×110 fok
Befogószar Ø h6	8 mm
Mérőóra Ø	2 mm
Szabvány	DIN 2270
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

Szolgáltatások

KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG

Tartozék

Tartalék üveg szögtapintós mérőórához Külső Ø 30 mm	436328 30
Központosító tartó Típus	436512
Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510
Befogószar szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 4 mm	436311 4
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 3 mm	436371 3
Befogószar szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 8 mm	436311 8

Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 2 mm	436371 2
Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 2R mm	436371 2R
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 1 mm	436371 1