



Hézagmérő lemezek gyűrűn – 200 mm hosszú lemez, T2, Lapok száma: 20



Rendelési adatok

Rendelés száma	478220 20
GTIN	4045197207517
Árucikk kategória	42H

Leírás

Kivitel:

Rugó keménységű acél lemezek jól látható felirattal. Egyforma széles, szegecselt csukló segítségével behajtható acéllemezek. Kúposan szűkülő acéllemezek. Nikkelezett tokban, megszorítható.

Acél hézagmérő, T2 pontosság.

Műszaki leírás

Lemezvastagságok	0,05 – 1,0 (0,05 emelkedés) mm
Lapok száma	20
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés	T3
Pontosság	T2
Alapanyag	Acél
Termék fajtája	Hézagmérő

