

GIROD

**Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 12,5 mm, Méréstartomány
irányonként / ház Ø: 0,07/40mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	436424 0,07/40
GTIN	2050001709103
Árucikk kategória	46Q

Leírás**Kivitel:**

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával. **1/1000-es leolvasás.**

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Figyelem:

További DIN 2270 szerinti információk: Leolvasás 0,002/0,001 – Eltérési tartomány 2 µm, teljes eltérési tartomány 4µm, mérésirány átfordulás tartomány 2 µm.

Műszaki leírás

Ház Ø	40 mm
Méréstartomány irányonként	0,07 mm
Leolvasás	0,001 mm
Mérőerő	0,2 N
Billenési tartomány	2×110 fok
Befogószar Ø h6	8 mm
Tapintókar hossza	12,5 mm
Mérőóra Ø	2 mm
Szabvány	DIN 2270
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG
KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG

Tartozék

Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 12,5 mm Mérőóra Ø 2 mm	436210 2
Központosító tartó Típus	436512
Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120