



Hézagmérő, acél, T3, Lapok száma: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	478100 6
GTIN	4045197207425
Árucikk kategória	42H

Leírás

Kivitel:

Rugó keménységű acél lemezek jól látható felirattal. Egyforma széles, szegecselt csukló segítségével behajtható acéllemezek. Kúposan szűkülő acéllemezek. Nikkelezett tokban, megszorítható.

Acél hézagmérő, köszörült, T3 pontosság. **Szelepbeállító idomszer.**

Műszaki leírás

Lap hossza	75 mm
Lapok száma	6
Lemzvastagságok	0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés	T3
Pontosság	T3
Alapanyag	Acél
Termék fajtája	Hézagmérő

