

**Mahr****Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 14,5 mm, Méréstartomány  
irányonként / ház Ø: 0,4/40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	436301 0,4/40
GTIN	4059192013592
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

**1/100-os leolvasással.**

**Mahr** – Rubin csapágyazású mérőszerszám keményfém mérőgömbbel. Tapintókar csapágyazás egy darabból álló villában, ezért különösen pontos egytengelyűség; nem mágnesezhető.

**Felhasználás:**

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

**Tartalom:**

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

**Opcionális tartozék:**

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

**Alkatrész:**

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

**Figyelem:**

**További DIN 2270 szerinti információk: Leolvasás 0,01** – Eltérési tartomány 10 µm, teljes eltérési tartomány 13 µm, mérésirány átfordulás tartomány 3 µm.

## Műszaki leírás

Mérőerő	0,15 N
Leolvasás	0,01 mm
Ház Ø	40 mm
Méréstartomány irányonként	0,4 mm
Billenési tartomány	2×110 fok
Befogósár Ø h6	8 mm
Mérőóra Ø	2 mm
Szabvány	DIN 2270
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG
KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG

## Tartozék

Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 2 mm	436371 2
Tartalék üveg szögtapintós mérőórához Külső Ø 40 mm	436328 40
Befogósár szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 4 mm	436311 4
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 3 mm	436371 3
Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510
Központosító tartó Típus	436512

Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 2R mm	436371 2R
Befogószár szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 8 mm	436311 8
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 1 mm	436371 1