

Mahr**Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 41,2 / 32,3 mm, Méréstartomány irányonként / ház Ø: 0,25/29mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	436351 0,25/29
GTIN	4059192013523
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrozóvédelem a ház mattkrómozásával.

Szögtapintós mérőórák **hosszú tapintókkal. 1/100-os leolvasás.**

Mahr – Rubin csapágyazású mérőszerszám keményfém mérőgömbbel. Tapintókar csapágyazás egy darabból álló villában, ezért különösen pontos egytengelyűség; nem mágnesezhető.

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Mérésirány átfordulás tartomány f_u	5 μm
Eltérési tartomány f_e	10 μm
Ház \emptyset	29 mm
Mérőerő	0,07 N
Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány irányonként	0,25 mm
Teljes eltérési tartomány f_{ges}	13 μm
Billenési tartomány	2×110 fok
Befogósár \emptyset h6	8 mm
Tapintókar hossza	41,2 mm
Mérőóra \emptyset	2 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

Szolgáltatások

KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG

Tartozék

Központosító tartó Típus	436512
Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120
Keményfémtapintó, tapintókar hossza 32,3 mm Mérőóra \emptyset 2 mm	436354 2
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 41,2 mm Mérőóra \emptyset 2 mm	436321 2

Keményfém tapintó, tapintókar hossza 41,2 mm Mérőóra Ø 2R mm	436321 2R
Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510
Befogószár szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 8 mm	436311 8
Tartalék üveg szögtapintós mérőórához Külső Ø 30 mm	436328 30
Befogószár szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 4 mm	436311 4