



P-Line szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 36 mm, Méréstartomány irányonként / ház Ø: 3/40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	436230 3/40
GTIN	7630041152364
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

Szögtapintós mérőórák **hosszú tapintókarral. 1/100-os leolvasás.**

Nagy 3 mm-es méréstartomány. A mutató mindkét mozgási iránynál ugyanabba az irányba mozog (az óramutató járásával megegyezően).

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyzög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Eltérési tartomány f_e	20 μ m
Méréstartomány irányonként	1,5 mm
Mérőerő	0,2 N
Mérésirány átfordulás tartomány f_u	7 μ m
Ház \emptyset	40 mm
Teljes eltérési tartomány f_{ges}	26 μ m
Billenési tartomány	2×90 fok
Befogószár \emptyset h6	8 mm
Tapintókar hossza	32,26 mm
Mérőóra \emptyset	2 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

Szolgáltatások

KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG

Tartozék

Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120
HM tapintó, tapintókar hossza 36 mm Mérőóra \emptyset 2 mm	436324 2
Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510