

Garant**Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 14,5 mm, Méréstartomány
irányonként / ház Ø: 0,4/40mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	436190 0,4/40
GTIN	4045197422088
Árucikk kategória	41C

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

1/100-os leolvasással.

GARANT – Rubin csapágyazású mérőszerszám keményfém mérőgömbbel. Különösen pontosan egytengelyű tapintókar csapágyazás; nem mágnesezhető.

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Figyelem:

További DIN 2270 szerinti információk: Leolvasás 0,01 – Eltérési tartomány 10 µm, teljes eltérési tartomány 13 µm, mérésirány átfordulás tartomány 3 µm.

Műszaki leírás

Ház Ø	40 mm
Mérőerő	0,15 N
Méréstartomány irányonként	0,4 mm
Leolvasás	0,01 mm
Billenési tartomány	2×110 fok
Befogózár Ø h6	8 mm
Tapintókar hossza	14,5 mm
Mérőóra Ø	2 mm
Szabvány	DIN 2270
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG
KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG

Tartozék

Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 1 mm	436371 1
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra Ø 2 mm	436371 2
Tartalék üveg szögtapintós mérőórához Külső Ø 40 mm	436328 40
Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510
	436371 3

Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra
Ø 3 mm

Központosító tartó Típus

436512

Keményfém tapintó, tapintókar hossza 14,5 mm Mérőóra
Ø 2R mm

436371 2R

Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm

359680 120