



Hézagmérő, acél, T3, Lapok száma: 13



Rendelési adatok

Rendelés száma	478100 13
GTIN	4045197207432
Árucikk kategória	42H

Leírás

Kivitel:

Rugó keménységű acél lemezek jól látható felirattal. Egyforma széles, szegecselt csukló segítségével behajtható acéllemezek. Kúposan szűkülő acéllemezek. Nikkelezett tokban, megszorítható.

Acél hézagmérő, köszörült, T3 pontosság. **Hézagmérő.**

Műszaki leírás

Lap hossza	100 mm
Lemezvastagságok	0,05–0,25 (0,05 emelkedés) 0,3–1,0 (0,1 emelkedés) mm
Lapok száma	13
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés	T3
Pontosság	T3
Alapanyag	Acél
Termék fajtája	Hézagmérő

