



## Hézagmérő, acél, T3, Lapok száma: 20



### Rendelési adatok

Rendelés száma	478100 20
GTIN	4045197207449
Árucikk kategória	42H

### Leírás

#### Kivitel:

Rugó keménységű acél lemezek jól látható felirattal. Egyforma széles, szegecselt csukló segítségével behajtható acéllemezek. Kúposan szűkülő acéllemezek. Nikkelezett tokban, megszorítható.

Acél hézagmérő, köszörült, T3 pontosság. **Hézagmérő.**

### Műszaki leírás

Lap hossza	100 mm
Lemezvastagságok	0,05–1,0 (0,05 emelkedés) mm
Lapok száma	20
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés	T3
Pontosság	T3
Alapanyag	Acél
Termék fajtája	Hézagmérő

