

GIROD

**Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 12,5 mm, Méréstartomány
irányonként / ház Ø: 0,4/40mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	436200 0,4/40
GTIN	2050001040039
Árucikk kategória	46Q

Leírás**Kivitel:**

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

1/100-os leolvasással.

GIROD – Rubin csapágyazású mérőmű keményfém mérőgömbbel. Robusztus ház, mágneses mezőkkel szemben ellenálló. **Swiss Made.**

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Figyelem:

További DIN 2270 szerinti információk: Leolvasás 0,01 – Eltérési tartomány 10 µm, teljes eltérési tartomány 13 µm, mérésirány átfordulás tartomány 3 µm.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány irányonként	0,4 mm
Ház Ø	40 mm
Mérőerő	0,15 N
Billenési tartomány	2×110 fok
Befogószár Ø h6	8 mm
Tapintókar hossza	12,5 mm
Mérőóra Ø	2 mm
Szabvány	DIN 2270
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG
KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG

Tartozék

Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510
Központosító tartó Típus	436512
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 12,5 mm Mérőóra Ø 2 mm	436210 2
Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120