

GIROD

**Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 12,5 mm, Méréstartomány
irányonként / ház Ø: 0,1/40mm**

**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 436250 0,1/40 |
| GTIN | 2050001046642 |
| Árucikk kategória | 46Q |

Leírás**Kivitel:**

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefark tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

2/1000-es leolvasás.

GIROD – Rubin csapágyazású mérőmű keményfém mérőgömbbel. Robusztus ház, mágneses mezőkkel szemben ellenálló. **Swiss Made.**

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Figyelem:

További DIN 2270 szerinti információk: Leolvasás 0,002/0,001 – Eltérési tartomány 2 µm, teljes eltérési tartomány 4 µm, mérésirány átfordulás tartomány 2 µm.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Mérőerő | 0,15 N |
| Teljes eltérési tartomány f_{ges} | 4 µm |
| Mérésirány átfordulás tartomány f_u | 2 µm |
| Leolvasás | 0,002 mm |
| Eltérési tartomány f_e | 2,7 µm |
| Ház Ø | 40 mm |
| Méréstartomány irányonként | 0,1 mm |
| Billenési tartomány | 2×110 fok |
| Befogósár Ø h6 | 8 mm |
| Tapintókar hossza | 12,5 mm |
| Mérőóra Ø | 2 mm |
| Szabvány | DIN 2270 |
| Méréstechnika | analóg |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Kalibrálás | C5 |
| Termék fajtája | Lever dial indicator |

Szolgáltatások

| | |
|---|---------------|
| DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG | 023340 ANALOG |
| KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG | 023330 ANALOG |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm | 359680 120 |
| Központosító tartó Típus | 436512 |
| Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz | 436510 |

Keményfém tapintó, tapintókar hossza 12,5 mm Mérőóra
Ø 2 mm

436210 2