

Mahr**Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 41,2 / 32,3 mm, Méréstartomány
irányonként / ház Ø: 0,25/38mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	436351 0,25/38
GTIN	4059192013530
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

Szögtapintós mérőórák **hosszú tapintókkal. 1/100-os leolvasás.**

Mahr – Rubin csapágyazású mérőszerszám keményfém mérőgömbbel. Tapintókar csapágyazás egy darabból álló villában, ezért különösen pontos egytengelyűség; nem mágnesezhető.

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Mérőerő	0,07 N
Ház Ø	38 mm
Eltérési tartomány f_e	10 μ m
Mérésirány átfordulás tartomány f_u	5 μ m
Leolvasás	0,01 mm
Teljes eltérési tartomány f_{ges}	13 μ m
Méréstartomány irányonként	0,25 mm
Billenési tartomány	2×110 fok
Befogószer Ø h6	8 mm
Tapintókar hossza	41,2 mm
Mérőóra Ø	2 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

Szolgáltatások

KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG

Tartozék

Keményfém tapintó, tapintókar hossza 41,2 mm Mérőóra Ø 2 mm	436321 2
Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510
Keményfém tapintó, tapintókar hossza 41,2 mm Mérőóra Ø 2R mm	436321 2R
Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120

Befogószár szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 4 mm	436311 4
Befogószár szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 8 mm	436311 8
Keményfémtapintó, tapintókar hossza 32,3 mm Mérőóra Ø 2 mm	436354 2
Központosító tartó Típus	436512