




Hézagmérő, acél, T3, Lapok száma: 32



Rendelési adatok

Rendelés száma	478100 32
GTIN	4045197437266
Árucikk kategória	42H

Leírás

Kivitel:

Rugó keménységű acél lemezek jól látható felirattal. Egyforma széles, szegecselt csukló segítségével behajtható acéllemezek. Kúposan szűkülő acéllemezek. Nikkelezett tokban, megszorítható.

Acél hézagmérő, köszörült, T3 pontosság. **Hézagmérő.**

Műszaki leírás

Lapok száma	32
Lap hossza	100 mm
Lemezvastagságok	0,03–0,10 (0,01 emelkedés) 0,10–1,0 (0,05 emelkedés) 0,125; 0,18; 0,23; 0,28; 0,32; 0,075 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés	T3
Pontosság	T3
Alapanyag	Acél

Termék fajtája

Hézagmérő