



Állítható szorítóvas, Horonyszélesség a: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370680 12
GTIN	4020772070274
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Szorítóvas lakkozva. A befogási magasság a támasztócsavarral fokozatmentesen állítható (feszítőkar nélkül).

Alapanyag:

Nemesíthető acél, csavarszilárdság 8.8. ill. 10.9 (méretfüggő).

Tartalom:

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

Műszaki leírás

Horonyszélesség a	12 mm
Horony hossza f	40 mm
A csúcs horonytól mért e távolsága	21 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	1212100 méret
Szorítási magasság h	10 - 40 mm
Hossz L	100 mm

Szélesség B	40 mm
Magasság H	20 mm
Típus	6314V
Termék fajtája	Szorítóvas

Tartozék

Racsnis szorítókar Horonyszélesség a 12 mm	370750 12
--	-----------