


**T-horonycsap, M12, T-horonynévlegesmérethez: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370540 16
GTIN	4020772080167
Árucikk kategória	35A

Leírás**Felhasználás:**

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a **teljes** menethossz becsavarása esetén.

Műszaki leírás

Magasság k	9 mm
T-horony névleges méret	16 mm
Hossz	25 mm
Szélesség e	25 mm
Szélesség a	15,7 mm
Típus	508

Szabvány	DIN 508
Menetméret	M12
menettel	igen
Anyag	Nemesíthető acél
Szilárdsági osztály	10
Termék fajtája	Horonycsap