



Állítható szorítóvas, Horonyszélesség a: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370680 16
GTIN	4020772070298
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Szorítóvas lakkozva. A befogási magasság a támasztócsavarral fokozatmentesen állítható (feszítőkar nélkül).

Alapanyag:

Nemesíthető acél, csavarszilárdság 8.8. ill. 10.9 (méretfüggő).

Tartalom:

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

Műszaki leírás

Horony hossza f	45 mm
Horonyszélesség a	16 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	1616125 méret
A csúcs horonytól mért e távolsága	26 mm
Szorítási magasság h	13 - 48 mm
Hossz L	125 mm

Szélesség B	50 mm
Magasság H	25 mm
Típus	6314V
Termék fajtája	Szorítóvas

Tartozék

Racsnis szorítókar Horonyszélesség a 16 mm	370750 16
--	-----------