



Szorítóköröm, Horonyszélesség a: 18mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370660 18
GTIN	4020772074937
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

A szorítóvas és a felfogócsavarok egy egységet képeznek (nincsenek különálló alkatrészek). A szorítóvas alakja külön alátét nélkül fokozatmentes állítást tesz lehetővé.

Felhasználás:

Különböző magasságú munkadarabok gyors és biztonságos befogására marógépeken.

Alapanyag:

Nemesíthető acél, horganyzott, csavarszilárdság 8.8. ill. 10.9 (méretfüggő).

Tartalom:

Kompletten T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

Műszaki leírás

Horonyszélesség a	18 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	1816160 méret
Szorítási magasság h	0 - 75 mm
Hossz L	140 mm

Szélesség B	50 mm
Típus	6321
Termék fajtája	Szorítóköröm

Tartozék

Racsnis szorítókar Horonyszélesség a 16 mm	370750 16
--	-----------