

## MK átalakító túske, precíziós kivitel, MK / fúrótokmány kúp: 5/18



### Rendelési adatok

Rendelés száma	342600 5/18
GTIN	4045197308689
Árucikk kategória	33A

### Leírás

#### Kivitel:

**Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült.** Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.

MK-szárral és kiütőlappal.

A **precíziós kivitel** maximális körfutási pontosságú és önzáró nagy teljesítményű fúrótokmányokhoz (341000 sz.) ajánlott. A száruk illenek a B18 rövidített fúrótokmány kúpba (kúp  $\varnothing$  17,431 mm): 341000, 341010 és 341250 sz. fúró befogó.

#### Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken, esztergagépeken, készülékeken stb.

#### Szabvány:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Műszaki leírás

Fúrótokmány kúp DIN 238	B 18
Morse-kúp MK méret	5
Kúp $\varnothing$ D	17,78 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány befogó