



## Állítható szorítóvas, Horonyszélesség a: 18mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370680 18
GTIN	4020772070304
Árucikk kategória	35A

### Leírás

**Kivitel:**

Szorítóvas lakkozva. A befogási magasság a támasztócsavarral fokozatmentesen állítható (feszítőkar nélkül).

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, csavarszilárdság 8.8. ill. 10.9 (méretfüggő).

**Tartalom:**

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

### Műszaki leírás

T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	1816125 méret
Horonyszélesség a	18 mm
A csúcs horonytól mért e távolsága	26 mm
Horony hossza f	45 mm
Szorítási magasság h	13 - 46 mm
Hossz L	125 mm

Szélesség B	50 mm
Magasság H	25 mm
Típus	6314V
Termék fajtája	Szorítóvas

## Tartozék

Racsnis szorítókar Horonyszélesség a 16 mm	370750 16
--	-----------