


**T-horonycsap, M14, T-horonynévlegesmérethez: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370550 16
GTIN	4020772080051
Árucikk kategória	35A

Leírás**Felhasználás:**

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a **teljes** menethossz becsavarása esetén.

Műszaki leírás

Magasság k	9 mm
Hossz	25 mm
Szélesség e	25 mm
Kő magassága	18 mm
T-horony névleges méret	16 mm
Szélesség a	15,7 mm

Típus	508
Szabvány	DIN 508
Menetméret	M14
menettel	igen
Anyag	Nemesíthető acél
Szilárdsági osztály	10
Termék fajtája	Horonycsap