



Szorítóköröm, rövid, Horonyszélesség a: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370665 12
GTIN	4020772077143
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

- Fokozatmentesen beállítható.
- Nemesített, horganyzott és kéken passzívt.

Tartalom:

U-elemmel, komplett T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

Műszaki leírás

Horonyszélesség a	12 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	1212100 méret
Szorítási magasság h	0 - 35 mm
Hossz L	88 mm
Szélesség B	38 mm
Típus	6313K
Termék fajtája	Szorítóköröm

Tartozék

Racsnis szorítókar Horonyszélesség a 12 mm

370750 12