



## Állítható szorítóvas, Horonyszélesség a: 22mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370680 22
GTIN	4020772070311
Árucikk kategória	35A

### Leírás

**Kivitel:**

Szorítóvas lakkozva. A befogási magasság a támasztócsavarral fokozatmentesen állítható (feszítőkar nélkül).

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, csavarszilárdság 8.8. ill. 10.9 (méretfüggő).

**Tartalom:**

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

### Műszaki leírás

Horonyszélesség a	22 mm
A csúcs horonytól mért e távolsága	30 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	2220160 méret
Horony hossza f	60 mm
Szorítási magasság h	16 - 65 mm
Hossz L	160 mm

Szélesség B	60 mm
Magasság H	30 mm
Típus	6314V
Termék fajtája	Szorítóvas