



Nedvszívó vlies tekercs, 0,4×40 m, Felhasználási terület: OIL



Rendelési adatok

Rendelés száma	084377 OIL
GTIN	2050001710628
Árucikk kategória	08J

Leírás

Kivitel:

Olaj- és vegyszermegkötő vlies **rendkívül nagy nedvszívó kapacitással (saját súlyának akár 20-szorosa), ezáltal nagyon csekélyek az ártalmatlanítási költségek a jelentősen csökkenő hulladékmennyiségnek köszönhetően.** A nedvszívó vliesek 100 %-ban polipropilénből készültek és **szinte minden vegyszerhez alkalmasak.** Jelentősen növekszik az üzem biztonsága és tisztasága, sem folyadékok, sem granulátumok nem borítják a padlót. **Színkód rendszer szolgál a felhasználási terület szerinti kiválasztásra.** OIL méretű termékekkel olaj szívható fel (pl. olaj és víz szétválasztásához, vagy kültéren való felhasználáshoz). UNI méretű termékekkel minden folyadék felszívható (pl. olaj, víz, vegyszerek).

Tekercselt áru, 50 cm-ként perforálással.

A kendők és a tekercsek **szakadásálló, erősített és kétrétegű szerkezettel** rendelkeznek nagy igénybevételű felhasználáshoz. Padlón történő felhasználáshoz is alkalmas. Nem szőszöl.

Műszaki leírás

Felhasználási terület	OIL
Festék	kék
Maximális nedvszívó képesség	162 l

Tartalom db/karton	2
Termék fajtája	Nedvszívó vlies