


**T-horonycsap, M14, T-horonynévlegesmérethez: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370550 18
GTIN	4020772080174
Árucikk kategória	35A

Leírás**Felhasználás:**

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a **teljes** menethossz becsavarása esetén.

Műszaki leírás

Hossz	28 mm
Szélesség e	28 mm
Kő magassága	20 mm
Magasság k	10 mm
T-horony névleges méret	18 mm
Szélesség a	17,7 mm

Típus	508
Szabvány	DIN 508
Menetméret	M14
menettel	igen
Anyag	Nemesíthető acél
Szilárdsági osztály	10
Termék fajtája	Horonycsap