



## Állítható szorítóvas hajlított, Horonyszélesség a: 10mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370720 10
GTIN	4020772071271
Árucikk kategória	35A

### Leírás

**Kivitel:**

Szorítóvas lakkozva. A befogási magasság a támasztócsavarral fokozatmentesen állítható (feszítőkar nélkül).

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, csavarszilárdság 8.8. ill. 10.9 (méretfüggő!).

**Tartalom:**

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

### Műszaki leírás

Horony hossza f	32 mm
Horonyszélesség a	10 mm
A csúcs horonytól mért e távolsága	36 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	101080 méret
Szorítási magasság h	22 - 46 mm
Magasság H	15 mm

Hossz L	100 mm
Szélesség B	11 mm
Típus	6316V
Termék fajtája	Szorítóvas