

HOLEX**Átalakító túske behúzómenettel, MK / fúrótokmány kúp: 3/16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	342700 3/16
GTIN	4045197294944
Árucikk kategória	32X

Leírás**Kivitel:**

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.

Precíziós kivitel MK-szárral és belső behúzómenettel.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására Morse-kúpos marógépeken.

Szabvány:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Műszaki leírás

Fúrótokmány kúp DIN 238	B 16
Kúp Ø D	15,733 mm
Belső behúzómenet	M12
Morse-kúp MK méret	3
Termék fajtája	Fúrótokmány befogó