



Állítható szorítóvas lépcsős, Horonyszélesség a: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370685 16
GTIN	4020772074630
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nemesíthető acél lakkozva, csavarszilárdság 8.8.

Felhasználás:

A legkisebb befogási magasság eléréséhez fordítsa meg a szorítóvasat.

Tartalom:

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

Műszaki leírás

A csúcs horonytól mért e távolsága	26 mm
Lépcsőmagasság A_1	10 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	1616125 méret
Horonyszélesség a	16 mm
Lépcsőmélység A_2	12,5 mm
Horony hossza f	45 mm

Szorítási magasság h	13 - 58 mm
Hossz L	125 mm
Szélesség B	50 mm
Magasság H	25 mm
Típus	6314AV
Termék fajtája	Szorítóvas

Tartozék

Racsnis szorítókar Horonyszélesség a 16 mm	370750 16
--	-----------