

**T-horonycsap, M16, T-horonynévlegesmérethez: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370560 20
GTIN	4020772080181
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Felhasználás:**

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

**Szabvány:**

**DIN 508**

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

**Figyelem:**

Teljes terhelhetőség csak a **teljes** menethossz becsavarása esetén.

**Műszaki leírás**

T-horony névleges méret	20 mm
Kő magassága	24 mm
Hossz	32 mm
Szélesség e	32 mm
Magasság k	12 mm
Szélesség a	19,7 mm

Típus	508
Szabvány	DIN 508
Menetméret	M16
menettel	igen
Anyag	Nemesíthető acél
Szilárdsági osztály	10
Termék fajtája	Horonycsap