

**T-horonycsap, M10, T-horonynévlegesmérethez: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370530 12
GTIN	4020772080037
Árucikk kategória	35A

Leírás**Felhasználás:**

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a **teljes** menethossz becsavarása esetén.

Műszaki leírás

Magasság k	7 mm
Szélesség e	18 mm
Hossz	18 mm
Kő magassága	14 mm
T-horony névleges méret	12 mm
Szélesség a	11,7 mm

Típus	508
Szabvány	DIN 508
Menetméret	M10
menettel	igen
Anyag	Nemesíthető acél
Szilárdsági osztály	10
Termék fajtája	Horonycsap