



Állítható szorítóvas hajlított, Horonyszélesség a: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370720 12
GTIN	4020772071288
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Szorítóvas lakkozva. A befogási magasság a támasztócsavarral fokozatmentesen állítható (feszítőkar nélkül).

Alapanyag:

Nemesíthető acél, csavarszilárdság 8.8. ill. 10.9 (méretfüggő!).

Tartalom:

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

Műszaki leírás

A csúcs horonytól mért e távolsága	44 mm
Horony hossza f	40 mm
Horonyszélesség a	12 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	12/M12×100
Szorítási magasság h	28 - 58 mm
Magasság H	20 mm

Hossz L	125 mm
Szélesség B	14 mm
Típus	6316V
Termék fajtája	Szorítóvas