



## Állítható szorítóvas lépcsős, Horonyszélesség a: 18mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 370685 18     |
| GTIN              | 4020772074647 |
| Árucikk kategória | 35A           |

### Leírás

**Kivitel:**

Nemesíthető acél lakkozva, csavarszilárdság 8.8.

**Felhasználás:**

**A legkisebb befogási magasság eléréséhez fordítsa meg a szorítóvasat.**

**Tartalom:**

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

### Műszaki leírás

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Lépcsőmélység $A_2$                | 12,5 mm       |
| Horony hossza f                    | 45 mm         |
| T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz. | 1816125 méret |
| Lépcsőmagasság $A_1$               | 10 mm         |
| A csúcs horonytól mért e távolsága | 26 mm         |
| Horonyszélesség a                  | 18 mm         |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Szorítási magasság h | 13 - 56 mm |
| Hossz L              | 125 mm     |
| Magasság H           | 25 mm      |
| Szélesség B          | 50 mm      |
| Típus                | 6314AV     |
| Termék fajtája       | Szorítóvas |

---

## Tartozék

|  |           |
|--|-----------|
| Racsnis szorítókar Horonyszélesség a 16 mm | 370750 16 |
|--|-----------|