

**Szorítóköröm, rövid, Horonyszélesség a: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370665 20
GTIN	4020772077204
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

- Fokozatmentesen beállítható.
- Nemesített, horganyzott és kéken passzívált.

Tartalom:

U-elemmel, komplett T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

Műszaki leírás

T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	20/M20×200
Horonyszélesség a	20 mm
Szorítási magasság h	0 - 65 mm
Hossz L	144 mm
Szélesség B	66 mm
Típus	6313K
Termék fajtája	Szorítóköröm

