

**Külső tapintókaros mérőóra, Méréstartomány: 0-10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438545 0-10
GTIN	4045197634641
Árucikk kategória	42C

Leírás**Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar utánállítható keményfém gömb mérőfelületekkel. A mozgó tapintókar kitérését a műszer a mérőóra továbbítja. A mérési eredmény közvetlenül leolvasható.

Felhasználás:

Külső hornyok, falvastagságok, lemezek, cső falvastagságok, fóliák stb. gyors mérésére.

Műszaki leírás

HM tapintógömb Ø	2 mm
Leolvasás	0,1 mm
Méréstartomány	0 - 10 mm
Mérőóra Ø	50 mm
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	36 mm
Hibahatár	0,1 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Kalibrálás	C7
Termék fajtája	Külső tapintókaros mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023450 S
DAkKS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023460 S
