

**Villás szorítóvas, Horonyszélesség×teljes hossz: 14X160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370800 14X160
GTIN	4020772070724
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Szabvány:****DIN 6315 C****Alapanyag:**

Nemesíthető acél, lakkozva.

**Műszaki leírás**

Toldalat Ø	20 mm
Teljes hossz	160 mm
Horonyszélesség	14 mm
Felfogó csavarokhoz	M12; M14
Magasság H	25 mm
Szélesség B	40 mm
Típus	6315C
Termék fajtája	Szorítóvas