



## Szorítóköröm, Horonyszélesség a: 12mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370660 12
GTIN	4020772074906
Árucikk kategória	35A

### Leírás

**Kivitel:**

A szorítóvas és a felfogócsavarok egy egységet képeznek (nincsenek különálló alkatrészek). A szorítóvas alakja külön alátét nélkül fokozatmentes állítást tesz lehetővé.

**Felhasználás:**

Különböző magasságú munkadarabok gyors és biztonságos befogására marógépeken.

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, horganyzott, csavarszilárdság 8.8. ill. 10.9 (méretfüggő).

**Tartalom:**

Kompletten T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

### Műszaki leírás

T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	1212125 méret
Horonyszélesség a	12 mm
Szorítási magasság h	0 - 50 mm
Hossz L	140 mm

Szélesség B	50 mm
Típus	6321
Termék fajtája	Szorítóköröm

---

## Tartozék

Racsnis szorítókar Horonyszélesség a 12 mm	370750 12
--	-----------