



Állítható szorítóvas lépcsős, Horonyszélesség a: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370685 20
GTIN	4020772074654
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nemesíthető acél lakkozva, csavarszilárdság 8.8.

Felhasználás:

A legkisebb befogási magasság eléréséhez fordítsa meg a szorítóvasat.

Tartalom:

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

Műszaki leírás

Horonyszélesség a	20 mm
Lépcsőmélység A ₂	15 mm
Lépcsőmagasság A ₁	12 mm
Horony hossza f	60 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	2020160 méret
A csúcs horonytól mért e távolsága	30 mm

Szorítási magasság h	16 - 77 mm
Hossz L	160 mm
Magasság H	30 mm
Szélesség B	60 mm
Típus	6314AV
Termék fajtája	Szorítóvas