



Állítható szorítóvas, Horonyszélesség a: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370680 10
GTIN	4020772070267
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Szorítóvas lakkozva. A befogási magasság a támasztócsavarral fokozatmentesen állítható (feszítőkar nélkül).

Alapanyag:

Nemesíthető acél, csavarszilárdság 8.8. ill. 10.9 (méretfüggő).

Tartalom:

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

Műszaki leírás

Horony hossza f	30 mm
Horonyszélesség a	10 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	101080 méret
A csúcs horonytól mért e távolsága	15 mm
Szorítási magasság h	8 - 32 mm
Hossz L	80 mm

Szélesség B	30 mm
Magasság H	15 mm
Típus	6314V
Termék fajtája	Szorítóvas