

**Villás szorítóvas, Horonyszélesség×teljes hossz: 18X200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370800 18X200
GTIN	4020772070748
Árucikk kategória	35A

Leírás**Szabvány:****DIN 6315 C****Alapanyag:**

Nemesíthető acél, lakkozva.

Műszaki leírás

Toldalat Ø	24 mm
Teljes hossz	200 mm
Felfogó csavarokhoz	M16; M18
Horonyszélesség	18 mm
Magasság H	30 mm
Szélesség B	50 mm
Típus	6315C
Termék fajtája	Szorítóvas