

Kroepelin
Längenmesstechnik**Belső tapintókaros mérőóra, Méréstartomány: 5-15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438950 5-15
GTIN	2050001661616
Árucikk kategória	46Q

Leírás**Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém mérőfelületekkel. A mozgó tapintókar kitérését a műszer a mérőóra továbbítja. A mérési eredmény közvetlenül leolvasható.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Méréstartomány	5 - 15 mm
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	35 mm
HM tapintógömb Ø	0,6 mm
Leolvasás	0,005 mm
Maximális horonymélység	2,3 mm
Minimális horonyszélesség	0,8 mm
Hibahatár	0,015 mm
Mérőóra Ø	65 mm
Kalibrálás	C7

IP védetség osztály	IP 65
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Belső tapintókaros mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023450 S
DAkKS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023460 S