



## Állítható szorítóvas hajlított, Horonyszélesség a: 18mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370720 18
GTIN	4020772071318
Árucikk kategória	35A

### Leírás

**Kivitel:**

Szorítóvas lakkozva. A befogási magasság a támasztócsavarral fokozatmentesen állítható (feszítőkar nélkül).

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, csavarszilárdság 8.8. ill. 10.9 (méretfüggő!).

**Tartalom:**

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

### Műszaki leírás

A csúcs horonytól mért e távolsága	51,5 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	1816125 méret
Horonyszélesség a	18 mm
Horony hossza f	50 mm
Szorítási magasság h	36 - 69 mm
Magasság H	25 mm

Hossz L	160 mm
Szélesség B	18 mm
Típus	6316V
Termék fajtája	Szorítóvas