

**Villás szorítóvas, Horonyszélesség×teljes hossz: 22X250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370800 22X250
GTIN	4020772070762
Árucikk kategória	35A

Leírás**Szabvány:****DIN 6315 C****Alapanyag:**

Nemesíthető acél, lakkozva.

Műszaki leírás

Toldalat Ø	30 mm
Felfogó csavarokhoz	M20; M22
Teljes hossz	250 mm
Horonyszélesség	22 mm
Magasság H	40 mm
Szélesség B	60 mm
Típus	6315C
Termék fajtája	Szorítóvas